


HOLEX**Brosse circulaire sur tige Fil d'acier 0,30 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 40X10mm****Données de commande**

N° commande	574050 40X10
GTIN	4067263906995
Classe d'article	57H

Description**Exécution:**

Qualité de fil spécial ondulé, Ø tige 6 mm.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.

Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.

Description technique

Largeur de garnissage L ₁	10 mm
Ø brosse D ₁	40 mm
Vitesse de rotation max.	18000 min ⁻¹
Longueur de garnissage H ₁	9 mm
Ø queue D _s	6 mm
Épaisseur des soies	0,3 mm

Matériau garnissage	Fil d'acier
Torsadage	ondulé
Type de produit	Brosse circulaire