

HOLEX**Brosse circulaire sur tige Fil d'acier 0,30 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 60X15mm****Données de commande**

N° commande	574050 60X15
GTIN	4067263907015
Classe d'article	57H

Description**Exécution:**

Qualité de fil spécial ondulé, Ø tige 6 mm.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.

Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.

Description technique

Ø brosse D ₁	60 mm
Vitesse de rotation max.	15000 min ⁻¹
Longueur de garnissage H ₁	17 mm
Epaisseur des soies	0,3 mm
Ø queue D _s	6 mm
Largeur de garnissage L ₁	15 mm

Matériau garnissage	Fil d'acier
Torsadage	ondulé
Type de produit	Brosse circulaire