

HOLEX**Brosse circulaire sur tige Fil d'acier, laitonné 0,25 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 70X10mm****Données de commande**

N° commande	574325 70X10
GTIN	4067263907114
Classe d'article	57H

Description**Exécution:**

Qualité de fil spécial ondulé, Ø tige 6 mm.

Le fil d'acier très résistant est recouvert d'une fine couche de laiton.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.

Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.

Description technique

Ø brosse D ₁	70 mm
Ø queue D _s	6 mm
Largeur de garnissage L ₁	9 mm
Vitesse de rotation max.	15000 min ⁻¹
Longueur de garnissage H ₁	19 mm

Epaisseur des soies	0,25 mm
Matériau garnissage	Fil d'acier, laitonné
Torsadage	ondulé
Type de produit	Brosse circulaire