


**HOLEX****Brosse circulaire sur tige Fil d'acier 0,20 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 30X6mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 574150 30X6   |
| GTIN             | 4067263907046 |
| Classe d'article | 57H           |

**Description****Exécution:**

Qualité de fil spécial ondulé, Ø tige 6 mm.

**Utilisation:**

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.

Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.

**Description technique**

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Epaisseur des soies                   | 0,2 mm                  |
| Longueur de garnissage H <sub>1</sub> | 6 mm                    |
| Ø queue D <sub>s</sub>                | 6 mm                    |
| Ø brosse D <sub>1</sub>               | 30 mm                   |
| Largeur de garnissage L <sub>1</sub>  | 6 mm                    |
| Vitesse de rotation max.              | 20000 min <sup>-1</sup> |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Matériau garnissage | Fil d'acier       |
| Torsadage           | ondulé            |
| Type de produit     | Brosse circulaire |