

**HOLEX**

**Brosse circulaire sur tige Fil d'acier, laitonné 0,25 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 50X10mm**



## Données de commande

N° commande	574325 50X10
GTIN	4067263907107
Classe d'article	57H

## Description

### Exécution:

Qualité de fil spécial ondulé, Ø tige 6 mm.

Le fil d'acier très résistant est recouvert d'une fine couche de laiton.

### Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.

Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.

## Description technique

Vitesse de rotation max.	15000 min <sup>-1</sup>
Epaisseur des soies	0,25 mm
Largeur de garnissage L <sub>1</sub>	10 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	6 mm
Ø brosse D <sub>1</sub>	50 mm

Longueur de garnissage H <sub>1</sub>	12 mm
Matériau garnissage	Fil d'acier, laitonné
Torsadage	ondulé
Type de produit	Brosse circulaire