

Brosse circulaire sur tige fil INOX 0,20 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 30X6mm



Données de commande

N° commande	574253 30X6
GTIN	4067263934745
Classe d'article	57H

Description

Exécution:

Qualité de fil spécial ondulé, Ø tige 6 mm.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.

Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.

Description technique

Ø brosse D ₁	30 mm
Epaisseur des soies	0,2 mm
Largeur de garnissage L ₁	6 mm
Vitesse de rotation max.	20000 min ⁻¹
Longueur de garnissage H ₁	6 mm
Ø queue D _s	6 mm

Matériau garnissage	Fil en INOX
Torsadage	ondulé
Type de produit	Brosse circulaire