


HOLEX**Brosse circulaire sur tige fil INOX 0,30 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 70X16mm****Données de commande**

N° commande	574225 70X16
GTIN	4067263934721
Classe d'article	57H

Description**Exécution:**

Qualité de fil spécial ondulé, Ø tige 6 mm.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.

Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.

Description technique

Vitesse de rotation max.	15000 min ⁻¹
Epaisseur des soies	0,3 mm
Largeur de garnissage L ₁	13 mm
Ø brosse D ₁	70 mm
Longueur de garnissage H ₁	19 mm
Ø queue D _s	6 mm

Matériau garnissage	Fil en INOX
Torsadage	ondulé
Type de produit	Brosse circulaire