

HOLEX**Brosse circulaire sur tige fil INOX 0,20 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 50X15mm****Données de commande**

N° commande	574253 50X15
GTIN	4067263934769
Classe d'article	57H

Description**Exécution:**

Qualité de fil spécial ondulé, Ø tige 6 mm.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.

Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.

Description technique

Largeur de garnissage L ₁	15 mm
Ø queue D _s	6 mm
Epaisseur des soies	0,2 mm
Ø brosse D ₁	50 mm
Longueur de garnissage H ₁	12 mm
Vitesse de rotation max.	15000 min ⁻¹

Matériau garnissage	Fil en INOX
Torsadage	ondulé
Type de produit	Brosse circulaire