


HOLEX**Brosse circulaire sur tige fil INOX 0,30 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 70X10mm****Données de commande**

N° commande	574225 70X10
GTIN	4067263934714
Classe d'article	57H

Description**Exécution:**

Qualité de fil spécial ondulé, Ø tige 6 mm.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.

Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.

Description technique

Longueur de garnissage H ₁	19 mm
Epaisseur des soies	0,3 mm
Ø brosse D ₁	70 mm
Ø queue D _s	6 mm
Vitesse de rotation max.	15000 min ⁻¹
Largeur de garnissage L ₁	10 mm

Matériau garnissage	Fil en INOX
Torsadage	ondulé
Type de produit	Brosse circulaire