


**HOLEX****Brosse circulaire sur tige fil INOX 0,30 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 50X15mm****Données de commande**

N° commande	574225 50X15
GTIN	4067263880790
Classe d'article	57H

**Description****Exécution:**

Qualité de fil spécial ondulé, Ø tige 6 mm.

**Utilisation:**

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.

Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.

**Description technique**

Ø brosse D <sub>1</sub>	50 mm
Vitesse de rotation max.	15000 min <sup>-1</sup>
Epaisseur des soies	0,2 mm
Longueur de garnissage H <sub>1</sub>	12 mm
Largeur de garnissage L <sub>1</sub>	15 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	6 mm

Matériau garnissage	Fil en INOX
Torsadage	ondulé
Type de produit	Brosse circulaire