


HOLEX**Brosse circulaire sur tige fil INOX 0,30 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 80X18mm****Données de commande**

N° commande	574225 80X18
GTIN	4067263934738
Classe d'article	57H

Description**Exécution:**

Qualité de fil spécial ondulé, Ø tige 6 mm.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.

Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.

Description technique

Largeur de garnissage L ₁	18 mm
Epaisseur des soies	0,3 mm
Largeur brosse	18 mm
Ø brosse D ₁	80 mm
Ø queue D _s	6 mm
Vitesse de rotation max.	15000 min ⁻¹

Longueur de garnissage H ₁	20 mm
Matériau garnissage	Fil en INOX
Torsadage	ondulé
Type de produit	Brosse circulaire