


HOLEX**Brosse circulaire sur tige Fil laiton 0,20 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 40X10mm****Données de commande**

N° commande	574360 40X10
GTIN	4067263934813
Classe d'article	57H

Description**Exécution:**

Qualité de fil spécial ondulé, Ø tige 6 mm.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.

Pour travaux de brossage et d'ébarbage exigeants sur métaux non ferreux.

Description technique

Ø queue D _s	6 mm
Vitesse de rotation max.	18000 min ⁻¹
Largeur de garnissage L ₁	10 mm
Epaisseur des soies	0,2 mm
Ø brosse D ₁	40 mm
Longueur de garnissage H ₁	9 mm

Matériau garnissage	Fil laiton
Torsadage	ondulé
Type de produit	Brosse circulaire