


**Brosse circulaire sur tige Fil laiton 0,20 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 70X10mm****Données de commande**

N° commande	574360 70X10
GTIN	4067263934837
Classe d'article	57H

**Description****Exécution:**

Qualité de fil spécial ondulé, Ø tige 6 mm.

**Utilisation:**

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.

Pour travaux de brossage et d'ébarbage exigeants sur métaux non ferreux.

**Description technique**

Vitesse de rotation max.	15000 min <sup>-1</sup>
Largeur de garnissage L <sub>1</sub>	11 mm
Ø brosse D <sub>1</sub>	70 mm
Longueur de garnissage H <sub>1</sub>	19 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	6 mm
Epaisseur des soies	0,2 mm

Matériau garnissage	Fil laiton
Torsadage	ondulé
Type de produit	Brosse circulaire