

HOLEX**Brosse circulaire sur tige fil INOX 0,20 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 80X12mm****Données de commande**

N° commande	574253 80X12
GTIN	4067263934790
Classe d'article	57H

Description**Exécution:**

Qualité de fil spécial ondulé, Ø tige 6 mm.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.

Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.

Description technique

Longueur de garnissage H ₁	20 mm
Largeur brosse	12 mm
Ø brosse D ₁	80 mm
Ø queue D _s	6 mm
Largeur de garnissage L ₁	9 mm
Vitesse de rotation max.	15000 min ⁻¹

Epaisseur des soies	0,2 mm
Matériau garnissage	Fil en INOX
Torsadage	ondulé
Type de produit	Brosse circulaire