

**HOLEX****Brosse circulaire sur tige torsadée Fil d'acier 0,50 mm, Type: 75X10****Données de commande**

N° commande	574410 75X10
GTIN	4067263934899
Classe d'article	57H

**Description****Exécution:**

Fil d'acier torsadé, Ø tige 6 mm.

**Utilisation:**

Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure. Pour le dérouillage, le décapage et l'ébarbage.

**Description technique**

Vitesse de rotation max.	25000 min <sup>-1</sup>
Epaisseur des soies	0,5 mm
Ø brosse D <sub>1</sub>	75 mm
Longueur de garnissage H <sub>1</sub>	15 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	6 mm
Nombre de torsades	18
Largeur de garnissage L <sub>1</sub>	12 mm

Matériau garnissage	Fil d'acier
Torsadage	torsadé à gauche
Type de produit	Brosse circulaire