

Assortiment d'accessoires d'atelier, Nombre d'outils: 9



Données de commande

N° commande	954989 9
GTIN	2050002075474
Classe d'article	91A

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. **Couche supérieure anthracite**, la partie inférieure **contraste par sa couleur grise** pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 954989: 1 pièces

Lampe de poche à LED GARANT 081448 réf. 200: 1 pièces

Griffe 081610 réf. 500: 1 pièces

Miroir de contrôle télescopique HOLEX 081630 réf. 30: 1 pièces

Marqueur permanent EDDING 085130 réf. R: 1 pièces

Lunettes de protection GARANT 096200 réf. CLEAR: 1 pièces

Brucelles HOLEX, becs arrondis 727550 réf. AM: 1 pièces

Jeu de lames cassables 845010 réf. 10: 1 pièces

Cutter universel GARANT 845020: 1 pièces

Lampe d'inspection télescopique 081665: 1 pièces

Description technique

Profondeur	600 mm
Nombre d'outils	9
Largeur en G	10
Profondeur en G	24
Largeur	250 mm

Exécution	avec jeu d'outils
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	10×24
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

Accessoires

Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 954989	952001 954989
Lampe stylo sans fil à LED Type 200	081448 200
Griffe Longueur 500 mm	081610 500
Miroir de contrôle télescopique Dimensions du miroir 30 mm	081630 30
Marqueurs permanents Couleur d'écriture R	085130 R
Lunettes de protection confort Teinte des verres CLEAR	096200 CLEAR
Brucelles becs arrondis / becs 3 mm de large, 145 mm, forme 40 Matériau AM	727550 AM
Jeu de 10 lames cassables, 18 mm, "experience" Nombre 10	845010 10
Cutter universel avec manche bimatière avec 3 lames, 18 mm	845020
Lampe d'inspection télescopique	081665