

mimatic
Tool Systems
Support de base PolySAW avec alésage, Type: 16/26

Données de commande

N° commande	218210 16/26
GTIN	2050001737410
Classe d'article	29B

Description
Exécution:

Fixation des lames de scie à l'aide d'une vis au centre. **Interface Quadrogon** pour une meilleure résistance à la torsion et transmission de la force.

Utilisation:

Sur mandrin porte-fraise combiné. **Uniquement avec lames de scie PolySAW-G.**

Livraison:

Avec rondelle élastique et vis de serrage.

Arrosage interne: oui

Ø col d_1 : 26 mm

Ø support de base d_2 : 32 mm

Longueur de col L_1 : 20 mm

Longueur totale L_{tot} : 42,5 mm

Ø fixation: 16 mm

Rondelle élastique: 219845

Description technique

Rondelle élastique	219845
--------------------	--------

Ø support de base d ₂	32 mm
Longueur de col L ₁	20 mm
Ø col d ₁	26 mm
Longueur totale L _{tot}	42,5 mm
Ø fixation	16 mm
Vis de serrage	219837 (SW3; 6,0 Nm)
Type de queue	avec alésage
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraises 3 tailles

Accessoires

Vis de serrage	219837
Rondelle élastique	219845