

Jeu d'embouts pour tournevis, Nombre d'outils: 69



Données de commande

N° commande	954749 69
GTIN	4067263906858
Classe d'article	91A

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. **Couche supérieure anthracite**, la partie inférieure **contraste par sa couleur grise** pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 954749: 1 pièces

Douilles 6 pans HOLEX 1/4 pouce 631020 réf. 6; 7; 8; 9; 10; 11: 1 pièce de chaque

Assortiment de 61 embouts GARANT 676040: 1 pièces

Porte-tournevis à magasin GARANT 676602 réf. 30: 1 pièces

Adaptateur HOLEX avec tige 6 pans 1/4 pouce C 6,3 676950 réf. 4/4: 1 pièces

Description technique

Largeur en G	6
Profondeur en G	8
Exécution	avec jeu d'outils
Profondeur	200 mm
Largeur	150 mm
Nombre d'outils	69

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	6×8
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

Accessoires

Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 954749	952001 954749
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 10 mm	631020 10
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 11 mm	631020 11
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 6 mm	631020 6
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 7 mm	631020 7
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 8 mm	631020 8
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 9 mm	631020 9
Jeu d'embouts 61 pièces	676040
Tournevis porte-embouts 1/4 pouce avec aimant Longueur lame 30 mm	676602 30
Adaptateurs avec entraînement 6 pans 1/4 pouce C 6,3 Type 4/4	676950 4/4