

Garant**Porte-plaquettes concave Vario plus eco pour carottage, droite, Plage de Ø d'incision D1 / D2: 82/110mm****Données de commande**

N° commande	274514 82/110
GTIN	4067263950486
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Stabilité du système optimisée grâce au blocage par plusieurs vis et à la liaison mécanique.

Adapté(s) pour:

Porte-outils 274500 – 274503, 274530, 274531.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

Remarque(s):

$D_1 = \varnothing$ min. pour la 1ère gorge / $D_2 = \varnothing$ max. pour la 1ère gorge.

Description technique

Série	Eco
Ø min. 1ère gorge D_1	82 mm
Profondeur coupe max. t_{max}	16 mm
Plaquette adaptée	273656 – 273749

Ø max. 1ère gorge D ₂	110 mm
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Largeur de gorge w	2 mm
Type de produit	Porte-plaquettes