

Garant

**Pince coupante diagonale de précision pour mécanicien, forme normale, PC,
Longueur totale: 125mm**



Données de commande

N° commande	725393 125
GTIN	4067263950707
Classe d'article	71B

Description

Exécution:

Tête étroite, tranchants trempés par induction et rectifiés avec précision; avec taillants biseautés fins.

Branches revêtues de plastique, avec ressort d'ouverture.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Description technique

Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à Ø	0,15 - 0,8 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø	0,15 - 2 mm
Longueur totale	125 mm
Taillants biseautés	petit chanfrein PC
Poignée	Gaine en plastique
Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction et rectifiés avec précision
Matériau	Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé

Attribut des noms de produit	PC
Branches avec ressort d'ouverture	oui
Type de produit	Pince coupante