

mimatic
Tool Systems**Lames de scie PolySAW-G Largeur ap = 1 mm, TiAlN, Ø D: 63mm****Données de commande**

N° commande	218222 63
GTIN	2050001736987
Classe d'article	29C

Description**Exécution:**

Pour le tronçonnage, le sciage et le rainurage.
Le modèle PolySAW-G permet de travailler jusqu'à fleur de lame.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour a_e max.

Description technique

Type support de base	16/26
Largeur de plaquette E	6 mm
Ø D	63 mm
Prof. d'attaque $a_{e\max}$ par coupe	18,5 mm
Nombre de dents Z	24
Queue	avec alésage
Revêtement	TiAlN

Avance f_z	0,02 mm
Matériau	Carbure monobloc
Type de produit	Plaquettes de coupe pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	600 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	500 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	400 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

Accessoires

Support de base Queue Weldon Type 16/26	218205 16/26
Support de base PolySAW avec alésage Type 16/26	218210 16/26