

## Cordon prolongateur pour F, B, PL, CZ, 250 V, Type: 5N



### Données de commande

N° commande	081183 5N
GTIN	4007123560134
Classe d'article	08B

### Description

#### Exécution:

**Agrés pour une utilisation à l'extérieur et dans des pièces humides (IP44).**

Avec prises pour les **pays suivants: F, B, PL et CZ**. Résistant à l'huile, à l'essence et aux rayons UV.

**Câble en caoutchouc néoprène** avec fiche et prise en caoutchouc protégées contre les projections d'eau.

#### Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de  $\varnothing > 1$  mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

### Description technique

Conception du câble	3G1,5
Matériau câble	Néoprène
Pour pays	F; B; PL; CZ
Classe de câble	H07RN-F
Longueur câble	5 m

Type	5N
antichocs et protection contre les projections d'eau	Catégorie 2 (K2) suivant BGI
Indice de protection IP	IP 44
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de fiche, entrée	E
Attribut des noms de produit	250 V
Tension	250 V
Type de produit	Rallonges (électriques)

---

## Accessoires

Système d'accrochage de câble CableFix Type L	081191 L
Système d'accrochage de câble CableFix Type S	081191 S
Système d'accrochage de câble CableFix Type XL	081191 XL