

mimatic
Tool Systems**Support de base PolySAW avec alésage, Type: 19/30****Données de commande**

N° commande	218210 19/30
GTIN	2050001737427
Classe d'article	29B

Description**Exécution:**

Fixation des lames de scie à l'aide d'une vis au centre. **Interface Quadrogon** pour une meilleure résistance à la torsion et transmission de la force.

Utilisation:

Sur mandrin porte-fraise combiné. **Uniquement avec lames de scie PolySAW-G.**

Livraison:

Avec rondelle élastique et vis de serrage.

Arrosage interne: oui

Ø col d_1 : 30 mm

Ø support de base d_2 : 32 mm

Longueur de col L_1 : 20 mm

Longueur totale L_{tot} : 42,5 mm

Ø fixation: 16 mm

Rondelle élastique: 219846

Description technique

Longueur totale L_{tot}	42,5 mm
---------------------------	---------

Longueur de col L ₁	20 mm
Vis de serrage	219838 (SW3; 10,5 Nm)
Ø col d ₁	30 mm
Rondelle élastique	219846
Ø support de base d ₂	32 mm
Ø fixation	16 mm
Type de queue	avec alésage
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraises 3 tailles

Accessoires

Vis de serrage	219838
Rondelle élastique	219846