

**mimatic**  
Tool Systems
**Lames de scie PolySAW-G Largeur  $a_p = 1,5$  mm, TiAlN,  $\varnothing$  D: 32mm**

**Données de commande**

N° commande	218224 32
GTIN	2050001737007
Classe d'article	29C

**Description**
**Exécution:**

Pour le tronçonnage, le sciage et le rainurage.<br>Le modèle PolySAW-G permet de travailler jusqu'à fleur de lame.

**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e$  max.

**Description technique**

Prof. d'attaque $a_{e\max}$ par coupe	7,6 mm
Type support de base	09/16
$\varnothing$ D	32 mm
Largeur de plaquette E	6 mm
Nombre de dents Z	18
Queue	avec alésage
Revêtement	TiAlN
Avance $f_z$	0,02 mm

Matériau	Carbure monobloc
Type de produit	Plaquettes de coupe pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	300 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	200 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	150 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	120 m/min	K
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		

### Accessoires

Support de base Queue Weldon Type 09/16	218205 09/16
---	--------------