

## HEDI

### Enrouleur de câble tôle d'acier pour F, B, PL et CZ, Type: 50R



#### Données de commande

N° commande	081107 50R
GTIN	4003644013494
Classe d'article	08B

#### Description

##### Exécution:

Les enrouleurs de câbles Hedi® sont synonymes de qualité "Made in Germany" et de longévité. Le corps de l'enrouleur est spécialement conçu pour un guidage de câble optimisé. L'interrupteur d'arrêt de rotation intégré empêche toute rotation accidentelle de l'enrouleur. Tous les enrouleurs de câbles sont équipés de disjoncteurs thermiques.

Avec prises pour les pays suivants: **F, B, PL et CZ**. Pour utilisation dans des environnements secs.

##### Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de  $\varnothing < 12$  mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

Indice de protection IP: IP 20

Puissance nominale déroulé: 3500 (16 A) W

Classe de câble: H05RR-F

Conception du câble: 3G1,5

Matériau câble: Caoutchouc

Longueur câble: 50 m

Nombre de prises: 4

#### Description technique

Tension	250 V
Puissance nominale déroulé	3500 (16 A) W
Longueur câble	50 m
Matériau câble	Caoutchouc
Classe de câble	H05RR-F
Conception du câble	3G1,5
Indice de protection IP	IP 20
Matériau boîtier	Tôle d'acier
Nombre de prises	4
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Système de diagnostic disponible	non
Type de produit	Enrouleurs de câble