

# Yale

## Palan électrique à chaîne CPV VEGO, Type: 1-8



### Données de commande

N° commande	086035 1-8
GTIN	2050001790903
Classe d'article	08Y

### Description

#### Exécution:

Palans électriques à chaîne avec **crochet de suspension** dans une construction robuste et fiable. L'**interrupteur de fin de course** intégré pour le positionnement supérieur et inférieur du crochet prolonge la durée de vie de l'accouplement à friction, du moteur et du carter. Classification 1 Am, facteur de marche 50 % à une vitesse et une tension de fonctionnement standard (400 V/50 Hz). Sécurité d'utilisation accrue grâce à la commande de protection de 42 V, à l'interrupteur de commande encapsulé avec indice de protection IP65 et aux moteurs IP55.

#### Remarque(s):

Modèles à 2 vitesses (levée lente) disponibles sur demande. Autres hauteurs de levée, chariot, bac à chaîne, liaison radio et version 230 V sur demande.

### Description technique

Type	1-8
Arrêt définitif automatique	oui
Nombre de brins de chaîne	1
Accouplement à friction réglable	oui

Groupe motopropulseur suivant FEM/ISO	1AM
Hauteur de levée normale	3 m
Charge admissible	1000 kg
Vitesse de levage	8 m/min
Charge admissible t	1 t
Poids	58 kg
Type de produit	Palans