

**Garant****Porte-plaquettes convexe Vario plus eco pour carottage, droite, Plage de Ø d'incision D1 / D2: 52/72mm****Données de commande**

N° commande	274520 52/72
GTIN	4067263962120
Classe d'article	21U

**Description****Exécution:**

Stabilité du système optimisée grâce au blocage par plusieurs vis et à la liaison mécanique.

**Adapté(s) pour:**

Porte-outils 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Attention:**

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

**Remarque(s):**

$D_1 = \text{Ø min. pour la 1ère gorge}$  /  $D_2 = \text{Ø max. pour la 1ère gorge}$ .

**Description technique**

Ø min. 1ère gorge $D_1$	52 mm
Ø max. 1ère gorge $D_2$	72 mm
Série	Eco
Profondeur coupe max. $t_{\text{max}}$	25 mm

## Fiche technique

Plaquette adaptée	273656 – 273749
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Largeur de gorge w	4 mm
Type de produit	Porte-plaquettes