


**Garant****Porte-plaquettes convexe Vario plus Eco pour carottage, Gauche, Plage de Ø d'incision D1 / D2: 110/170mm****Données de commande**

N° commande	274521 110/170
GTIN	4067263962229
Classe d'article	21U

**Description****Exécution:**

Stabilité du système optimisée grâce au blocage par plusieurs vis et à la liaison mécanique.

**Adapté(s) pour:**

Porte-outils 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Attention:**

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

**Remarque(s):**

$D_1 = \varnothing$  min. pour la 1ère gorge /  $D_2 = \varnothing$  max. pour la 1ère gorge.

**Description technique**

Série	Eco
Plaquette adaptée	273656 – 273749
Profondeur coupe max. $t_{max}$	28 mm
Ø max. 1ère gorge $D_2$	170 mm

Ø min. 1ère gorge D <sub>1</sub>	110 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Largeur de gorge w	4 mm
Type de produit	Porte-plaquettes