


**Garant****Porte-plaquettes concave Vario plus eco pour carottage, droite, Plage de Ø d'incision D1 / D2: 52/72mm****Données de commande**

N° commande	274522 52/72
GTIN	4067263962311
Classe d'article	21U

**Description****Exécution:**

Stabilité du système optimisée grâce au blocage par plusieurs vis et à la liaison mécanique.

**Adapté(s) pour:**

Porte-outils 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Attention:**

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

**Remarque(s):**

$D_1 = \varnothing$  min. pour la 1ère gorge /  $D_2 = \varnothing$  max. pour la 1ère gorge.

**Description technique**

Plaquette adaptée	273656 – 273749
Série	Eco
Profondeur coupe max. $t_{max}$	25 mm
Ø max. 1ère gorge $D_2$	72 mm

## Fiche technique

Ø min. 1ère gorge D <sub>1</sub>	52 mm
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Largeur de gorge w	4 mm
Type de produit	Porte-plaquettes