

**Honeywell****Paire de gants résistants aux produits chimiques Flextril™ 101V, Taille des gants: 8****Données de commande**

N° commande	094796 8
GTIN	13603835713967
Classe d'article	04Q

**Description****Exécution:**

**Flextril™ 101V.** Gant de protection contre les produits chimiques en nitrile pour **environnements de travail secs et humides**. Avec technologie Honeywell Moisture Dispersion intégrée pour un grand confort. Grande dextérité et excellente préhension grâce au revêtement Flextril™. Le code QR sur le dos des gants permet d'accéder facilement et rapidement à tous les documents et spécifications techniques importants. Homologation pour le contact alimentaire. Gants de protection de catégorie III.

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Référence fabricant	Flextril™ 101V
Taille des gants	8
Série	Flextril™

Epaisseur de paroi	0,28 mm
Type de gants	Gants de protection contre les produits chimiques
Propriété des gants	Certification produits alimentaires
Classe de protection	Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
EN 374	Type A (JKNOPT)
Résistance aux produits chimiques	JKONPT
EN 388	2X01X
Matière	Nitril
Matériau support	Nitril
AQL	0,65
Longueur	330 mm
Epaisseur	0,28 mm
Couleur	bleu
Utilisation	réutilisable
Norme/règlement	EN 374
Type de produit	Gants de protection contre les produits chimiques