

Honeywell**Paire de gants résistants aux produits chimiques Flextril™ 231, Taille des gants: 10****Données de commande**

| | |
|------------------|----------------|
| N° commande | 094798 10 |
| GTIN | 13603835714087 |
| Classe d'article | 04Q |

Description**Exécution:**

Flextril™ 231. Gants de protection contre les produits chimiques en nitrile avec **protection contre les coupures moyenne**. Avec technologie Honeywell Moisture Dispersion intégrée pour un grand confort. Grande dextérité et excellente préhension grâce au revêtement Flextril™. Le code QR sur le dos des gants permet d'accéder facilement et rapidement à tous les documents et spécifications techniques importants. Homologation pour le contact alimentaire.

Gants de protection de catégorie III.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

| | |
|--------------------|---|
| Taille des gants | 10 |
| Epaisseur de paroi | 1,7 mm |
| Type de gants | Gants de protection contre les produits chimiques |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Référence fabricant | Flextril™ 231 |
| Série | Flextril™ |
| Propriété des gants | Certification produits alimentaires |
| Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 |
| EN 374 | Type A (JKMOPT) |
| Résistance aux produits chimiques | JKMOPT |
| EN 388 | 4X32C |
| EN 407 | X1XXXX |
| Matière | Nitril |
| Matériau support | Nitril |
| AQL | 0,65 |
| Longueur | 320 mm |
| Epaisseur | 1,7 mm |
| Couleur | bleu/gris |
| Utilisation | réutilisable |
| Classe de protection anti-coupure | C |
| Norme/règlement | EN 374 |
| Type de produit | Gants de protection contre les produits chimiques |