

Honeywell**Paire de gants résistants aux produits chimiques Flextril™ 101V, Taille des gants: 7****Données de commande**

N° commande	094796 7
GTIN	13603835716098
Classe d'article	04Q

Description**Exécution:**

Flextril™ 101V. Gant de protection contre les produits chimiques en nitrile pour **environnements de travail secs et humides.** Avec technologie Honeywell Moisture Dispersion intégrée pour un grand confort. Grande dextérité et excellente préhension grâce au revêtement Flextril™. Le code QR sur le dos des gants permet d'accéder facilement et rapidement à tous les documents et spécifications techniques importants. Homologation pour le contact alimentaire. Gants de protection de catégorie III.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Epaisseur de paroi	0,28 mm
Taille des gants	7
Référence fabricant	Flextril™ 101V

Type de gants	Gants de protection contre les produits chimiques
Série	Flextril™
Propriété des gants	Certification produits alimentaires
Classe de protection	Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
EN 374	Type A (JKNOPT)
Résistance aux produits chimiques	JKONPT
EN 388	2X01X
Matière	Nitril
Matériau support	Nitril
AQL	0,65
Longueur	330 mm
Epaisseur	0,28 mm
Couleur	bleu
Utilisation	réutilisable
Norme/règlement	EN 374
Type de produit	Gants de protection contre les produits chimiques