

## ejendals

### Paire de gants de soudeur Tegera® 19, Taille des gants: 11



#### Données de commande

N° commande	094121 11
GTIN	7392626027473
Classe d'article	04R

#### Description

**Exécution:**

**Tegera® 19.** Gants de soudeur tous usages en cuir de bovin pleine fleur refendu. Particulièrement robustes et résistants. Avec poignets élastiqués pour un meilleur ajustement. Résistants à une chaleur par contact jusqu'à 100 °C. Doublés.

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

#### Description technique

Référence fabricant	TEGERA 19
Taille des gants	11
Propriété des gants	Résistance à la flamme, niveau 4
Utilisation	réutilisable
Longueur	320 - 365 mm
Matériau support	Cuir de bovin pleine fleur refendu

Variante de revêtement	Aucun revêtement
Contenu	1
Matière	Cuir de bovin pleine fleur refendu
Applications	Heavy Duty
Applications	Multi-usages
Chaleur de contact jusqu'à	100 °C
EN 388	3143X
EN 407	41314X
EN 12477	Type A
Procédé de soudage	MIG/MAG
Norme	EN 407
Type de produit	Gants pour soudeurs