

ejendals

Paire de gants de soudeur Tegera® 130A, Taille des gants: 11



Données de commande

N° commande	094103 11
GTIN	7340118312422
Classe d'article	04R

Description

Exécution:

Tegera® 130A. Gants de soudeur non doublés avec excellente sensibilité et index renforcé. Les coutures contiennent des **fils en Kevlar®** pour une utilisation dans des environnements de travail exigeants. Résiste à une **chaleur par contact jusqu'à 100°C** .

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Référence fabricant	TEGERA 130A
Taille des gants	11
Propriété des gants	Résistance à la flamme, niveau 4
Utilisation	réutilisable
Longueur	300 - 350 mm
Matériau support	Cuir de caprin pleine fleur

Variante de revêtement	Aucun revêtement
Contenu	12
Matière	Cuir de caprin pleine fleur
Applications	Heavy Duty
Chaleur de contact jusqu'à	100 °C
EN 388	3111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Type B
Procédé de soudage	TIG
Couleur	jaune / blanc
Norme	EN 407
Type de produit	Gants pour soudeurs