

ejendals

Paire de gants Tegera® 806, Taille des gants: 10



Données de commande

N° commande	094572 10
GTIN	7340118396736
Classe d'article	04R

Description

Exécution:

Tegera® 806. Gants anti-coupures non revêtus. Idéals pour une utilisation dans les endroits secs. Technologie de tricot fin à 18 calibres pour une excellente sensibilité à l'extrémité des doigts. Pour **postes de travail ESD.**

Norme:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Les gants qui protègent des décharges électrostatiques n'isolent pas les mains de la tension électrique.

Conviennent uniquement à la protection des produits, et non pas au travail sur des câbles sous tension ou à la protection contre les chocs électriques.

Description technique

Référence fabricant	TEGERA 806
---------------------	------------

Taille des gants	10
Contenu	6
Tricot technologique	18G
Propriété électrostatique	ZED/ESD
EN 388	1X42C
Matériau support	Carbone, fibre de verre, polyester, Spandex
Variante de revêtement	Aucun revêtement
Applications	Précision
Couleur	gris
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	C
Type de produit	Gants anti-coupures