

Garant**Porte-plaquettes Vario plus Eco droit, droite, Largeur de gorge w: 2mm****Données de commande**

N° commande	274510 2
GTIN	4067263962243
Classe d'article	21U

Description**Adapté(s) pour:**

Porte-outils Vario plus Eco 274500; 274503; 274530.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

Remarque(s):

Pour les largeurs de gorge de 2 mm et 3 mm, la profondeur de gorge $t_{max} = 21$ mm est limitée au \varnothing de la pièce jusqu'à 150 mm. Pour \varnothing pièce > 150 mm, $t_{max} = 17$ mm. Pour une largeur de gorge de 4 mm, la profondeur de gorge $t_{max} = 28$ mm est limitée au \varnothing de la pièce jusqu'à 150 mm. Pour \varnothing pièce > 150 mm, $t_{max} = 24$ mm.

Description technique

Profondeur coupe max. t_{max}	21 mm
Vis de serrage	279815 9
Plaquette adaptée	273656 – 273749
Série	Eco

Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-plaquettes