

Garant
Porte-plaquettes Vario plus Eco droit, droite, Largeur de gorge w: 3mm

Données de commande

N° commande	274510 3
GTIN	4067263886198
Classe d'article	21U

Description
Adapté(s) pour:

Porte-outils Vario plus Eco 274500; 274503; 274530.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

Remarque(s):

Pour les largeurs de gorge de 2 mm et 3 mm, la profondeur de gorge $t_{max} = 21$ mm est limitée au \varnothing de la pièce jusqu'à 150 mm. Pour \varnothing pièce > 150 mm, $t_{max} = 17$ mm. Pour une largeur de gorge de 4 mm, la profondeur de gorge $t_{max} = 28$ mm est limitée au \varnothing de la pièce jusqu'à 150 mm. Pour \varnothing pièce > 150 mm, $t_{max} = 24$ mm.

Description technique

Plaquette adaptée	273656 – 273749
Profondeur coupe max. t_{max}	21 mm
Vis de serrage	279815 9
Série	Vario Plus Eco

Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-plaquettes