

**Garant**
**Porte-plaquettes Vario plus eco droit, Gauche, Largeur de gorge w: 2mm**

**Données de commande**

N° commande	274511 2
GTIN	4067263120414
Classe d'article	21U

**Description**
**Adapté(s) pour:**

Porte-outils Vario plus eco 274501; 274502; 274531.

**Attention:**

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

**Remarque(s):**

Pour les largeurs de gorge de 2 mm et 3 mm, la profondeur de gorge  $t_{max} = 21$  mm est limitée au  $\varnothing$  de la pièce jusqu'à 150 mm. Pour  $\varnothing$  pièce > 150 mm,  $t_{max} = 17$  mm. Pour une largeur de gorge de 4 mm, la profondeur de gorge  $t_{max} = 28$  mm est limitée au  $\varnothing$  de la pièce jusqu'à 150 mm. Pour  $\varnothing$  pièce > 150 mm,  $t_{max} = 24$  mm.

**Description technique**

Vis de serrage	279815 9
Profondeur coupe max. $t_{max}$	21 mm
Série	Eco
Plaquette adaptée	273656 – 273749

Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-plaquettes