

Garant**Porte-plaquettes Vario plus eco droit, Gauche, Largeur de gorge w: 4mm****Données de commande**

N° commande	274511 4
GTIN	4067263120438
Classe d'article	21U

Description**Adapté(s) pour:**

Porte-outils Vario plus eco 274501; 274502; 274531.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

Remarque(s):

Pour les largeurs de gorge de 2 mm et 3 mm, la profondeur de gorge $t_{\max} = 21$ mm est limitée au \varnothing de la pièce jusqu'à 150 mm. Pour \varnothing pièce > 150 mm, $t_{\max} = 17$ mm. Pour une largeur de gorge de 4 mm, la profondeur de gorge $t_{\max} = 28$ mm est limitée au \varnothing de la pièce jusqu'à 150 mm. Pour \varnothing pièce > 150 mm, $t_{\max} = 24$ mm.

Description technique

Profondeur coupe max. t_{\max}	28 mm
Vis de serrage	279815 9
Plaquette adaptée	273656 – 273749
Série	Eco

Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-plaquettes