

Garant**Porte-outils Vario plus Eco droit 0°, droite, Largeur queue b: 25mm****Données de commande**

N° commande	274500 25
GTIN	4067263120452
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Stabilité du système optimisée grâce au blocage par plusieurs vis et à la liaison mécanique.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes Vario plus Eco 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

Livraison:

Vis de montage incluses.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 317906 – 319136. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G1/8 pouce) 269207 et 269208.

Description technique

Longueur totale L	127,5 mm
Largeur queue b	25 mm
L ₁	54 mm
L ₂	43,5 mm
Vis de blocage	279815 24
Barre de serrage	279928 7

Vis de montage	279815 9
Série	Eco
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-outils