

Garant**Porte-outils vario plus eco droit 0°, Gauche, Largeur queue b: 25mm****Données de commande**

N° commande	274501 25
GTIN	4067263120476
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Stabilité du système optimisée grâce au blocage par plusieurs vis et à la liaison mécanique.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes Vario plus eco 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Livraison:

Vis de montage incluses.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT Master eco 317906 – 319136. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G1/8 pouce) 269207 et 269208.

Description technique

Longueur totale L	127,5 mm
Largeur queue b	25 mm
L ₂	43,5 mm
L ₁	54 mm
Barre de serrage	279928 7
Vis de montage	279815 9
Vis de blocage	279815 24

Série	Eco
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-outils