

Garant**Porte-outils vario plus eco coudé à 90°, Gauche, Largeur queue b: 25mm****Données de commande**

N° commande	274503 25
GTIN	4067263120513
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Stabilité du système optimisée grâce au blocage par plusieurs vis et à la liaison mécanique.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes Vario plus eco 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

Livraison:

Vis de montage incluses.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT Master eco 317906 – 319136. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G1/8 pouce) 269207 et 269208.

Description technique

L ₂	16 mm
Longueur totale L	100 mm
Vis de montage	279815 9
Largeur queue b	25 mm
L ₁	54 mm
Série	Eco

Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-outils