


Garant**Porte-outils vario plus eco coudé à 90°, Gauche, Largeur queue b: 20mm****Données de commande**

N° commande	274503 20
GTIN	4067263133056
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Stabilité du système optimisée grâce au blocage par plusieurs vis et à la liaison mécanique.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes Vario plus Eco 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

Livraison:

Vis de montage incluses.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT Master eco 317906 – 319136. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G1/8 pouce) 269207 et 269208.

Description technique

L ₁	54 mm
Largeur queue b	20 mm
Vis de montage	279815 9
L ₂	16 mm
Longueur totale L	85 mm

Série	Eco
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-outils