

**Garant****Porte-outils vario plus eco droit 0°, Gauche, Largeur queue b: 20mm****Données de commande**

N° commande	274501 20
GTIN	4067263120469
Classe d'article	21U

**Description****Exécution:**

Stabilité du système optimisée grâce au blocage par plusieurs vis et à la liaison mécanique.

**Adapté(s) pour:**

Porte-plaquettes Vario plus eco 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

**Livraison:**

Vis de montage incluses.

**Remarque(s):**

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT Master eco 317906 – 319136. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G1/8 pouce) 269207 et 269208.

**Description technique**

L <sub>2</sub>	43,5 mm
Longueur totale L	112,5 mm
Largeur queue b	20 mm
L <sub>1</sub>	54 mm
Barre de serrage	279928 7
Vis de montage	279815 9
Vis de blocage	279815 24

Série	Eco
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-outils