

**mimatic**  
Tool Systems**Support de base Queue Weldon, Type: 19/30****Données de commande**

N° commande	218205 19/30
GTIN	2050001737304
Classe d'article	29B

**Description****Exécution:**

Fixation des lames de scie à l'aide d'une vis centrale. **Interface Quadrogon** pour une meilleure rigidité et transmission de la force.

**Livraison:**

Avec rondelle élastique et vis de serrage.

Arrosage interne: oui

Ø col  $d_1$ : 30 mm

Longueur de col  $L_1$ : 55 mm

Longueur totale  $L_{tot}$ : 128 mm

Ø queue  $D_s$  h6: 32 mm

Rondelle élastique: 219846

Vis de serrage: 219838 (SW3; 10,5 Nm)

**Description technique**

Rondelle élastique	219846
Ø col $d_1$	30 mm
Longueur totale $L_{tot}$	128 mm
Ø queue $D_s$ h6	32 mm
Longueur de col $L_1$	55 mm
Vis de serrage	219838 (SW3; 10,5 Nm)

Type de queue	Queue Weldon
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraises 3 tailles

---

## Accessoires

Rondelle élastique	219846
Vis de serrage	219838