



Lampes de travail W6R-WORK



Données de commande

| | |
|------------------|-----------------|
| N° commande | 081229 W6R-WORK |
| GTIN | 4058205030533 |
| Classe d'article | 04B |

Description

Exécution:

Robuste, flexible, polyvalente: la lampe Ledlenser W6R s'avère efficace dans les espaces restreints, par ex. dans les conduits de câbles ou les compartiments moteur. Outre la fixation flexible par pied, aimant ou crochet, la lampe de travail compacte se caractérise par une tête dépliable et pivotante, qui éclaire directement de l'intérieur même les interstices les plus étroits. Le faisceau lumineux typique Ledlenser, au choix large ou ponctuel, garantit la précision nécessaire. La puissante batterie est rechargeable via USB-C. La surface à picots pour une bonne prise en main, le système de verrouillage de transport pratique et la fonction d'avertissement en cas de batterie faible sont d'autres fonctionnalités intelligentes. Lampe de travail flexible avec deux sources lumineuses pour éclairage large ou ponctuel. Tête dépliable (180°) et pivotante (270°) pour éclairer les zones de travail restreintes. Boîtier en plastique robuste avec structure de surface antidérapante. Fixation flexible par pied, aimant et crochet métallique dépliable. Batterie Li-Ion efficace, facilement rechargeable via USB-C avec indication du niveau de charge et de la batterie.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Description technique

| | |
|-------------------------|--------|
| Capacité de la batterie | 2,5 Ah |
|-------------------------|--------|

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Ampoule | Module de LED |
| Zone ATEX | aucune |
| Référence fabricant | W6R Work |
| Poids | 180 g |
| Température de couleur | 6000 - 7500 K |
| Tension de la batterie | 3,7 V |
| Flux lumineux | 220 - 600 lm |
| Longueur totale | 143 mm |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie |
| Valeur CRI | 80 |
| Largeur totale | 31 mm |
| Durée d'éclairage | 2 - 6 h |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Indice de protection IP | IP 54 |
| Nombre de batteries incluses | 1 |
| Type de produit | Lampes de travail |