



Lampes de travail W7R-WORK



Données de commande

N° commande	081229 W7R-WORK
GTIN	4058205030564
Classe d'article	04B

Description

Exécution:

Intelligente, innovante, polyvalente: la lampe de travail Ledlenser W7R Work est idéale pour les professionnels, grâce à la température de couleur réglable progressivement en fonction du scénario d'utilisation et à un éclairage UV supplémentaire dans la tête de lampe pour la localisation de fuites ou l'examen de documents. La tête dépliable et pivotante permet également d'éclairer les zones de travail restreintes. Le faisceau lumineux Ledlenser typique garantit la précision nécessaire et est réglable progressivement entre le blanc neutre et le blanc froid. La puissante batterie de la lampe W7R Work est rechargeable via USB-C. Les nombreuses options de fixation et le système de verrouillage de transport pratique sont d'autres fonctionnalités utiles.

- **Lampe de travail flexible de qualité supérieure avec deux sources lumineuses pour un éclairage large et UV (365 nm) pour la localisation de fuites ou l'examen de documents.**
- **Température de couleur réglable progressivement pour différents scénarios d'utilisation.**
- **Tête dépliable (180°) et pivotante (270°) pour éclairer les zones de travail restreintes.**
- **Fixation flexible par pied, aimant et crochet métallique dépliable.**
- **Batterie Li-Ion efficace, rechargeable via USB-C.**

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Description technique

Durée d'éclairage	2 - 5 h
Référence fabricant	W7R Work
Nombre de batteries incluses	1
Valeur CRI	80
Ampoule	Module de LED
Poids	180 g
Largeur totale	31 mm
Tension de la batterie	3,7 V
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Capacité de la batterie	2,5 Ah
Flux lumineux	220 - 600 lm
Indice de protection IP	IP 54
Température de couleur	4000 - 7500 K
Zone ATEX	aucune
Longueur totale	143 mm
Type de produit	Lampes de travail