



Lampes de travail W5R-WORK



Données de commande

N° commande	081228 W5R-WORK
GTIN	4058205030502
Classe d'article	04B

Description

Exécution:

Robuste, fiable, puissante: la lampe Ledlenser W5R Work est un must dans la boîte à outils des professionnels. Le faisceau lumineux de qualité supérieure typique Ledlenser, au choix large ou ponctuel, garantit un éclairage précis même dans les grandes zones de travail. Grâce à l'aimant intégré et au crochet dans le pied, la lampe W5R Work peut être positionnée et orientée de manière flexible à tout moment. La puissante batterie se recharge facilement et rapidement via USB-C. La vis métallique pour resserrer le pied repliable, la surface à picots pour une bonne prise en main et le système de verrouillage de transport pratique sont d'autres fonctionnalités intelligentes. Lampe de travail puissante avec deux sources lumineuses pour éclairage large ou ponctuel. Boîtier en plastique robuste avec structure de surface antidérapante. Fixation et éclairage flexibles grâce au crochet, à l'aimant et au mécanisme de repliage. Batterie Li-Ion efficace, facilement rechargeable via USB-C avec indication du niveau de charge et de la batterie. Le système de verrouillage de transport protège contre toute mise en marche accidentelle.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Description technique

Valeur CRI	80
------------	----

Poids	153 g
Nombre de batteries incluses	1
Durée d'éclairage	3 - 6 h
Tension de la batterie	3,7 V
Référence fabricant	W5R Work
Flux lumineux	220 - 600 lm
Température de couleur	6000 - 7500 K
Indice de protection IP	IP 54
Type de batterie	Lithium-ion
Longueur totale	153 mm
Ampoule	Module de LED
Zone ATEX	aucune
Largeur totale	38 mm
Capacité de la batterie	2,5 Ah
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Lampes de travail