



Lampes styloW2-WORK



Données de commande

N° commande	081227 W2-WORK
GTIN	4058205032032
Classe d'article	04B

Description

Exécution:

Un éclairage précis, toujours à portée de main: la lampe-stylo et de contrôle fonctionnant sur piles Ledlenser W2 Work est destinée aux artisans, aux travailleurs du bâtiment et à toute personne appréciant un éclairage fiable au format de poche. La qualité d'éclairage Ledlenser éprouvée garantit un éclairage précis, au choix via un faisceau large grâce au projecteur ou un faisceau ponctuel via une LED dans la tête de lampe. La lampe W2 se clipse facilement à la poche de poitrine. La surface à picots pour une bonne prise en main, le système de verrouillage de transport pratique et la fonction d'avertissement en cas de pile faible sont d'autres fonctionnalités intelligentes.Deux piles AAA alimentent la lampe en énergie de manière fiable et simple pour sa prochaine utilisation.Format de poche compact.Trois options d'éclairage, avec éclairage ponctuel concentré et lentille réfléchissante dans la tête de lampe.Indication d'état de la batterie.Aimant intégré pour fixation aisée sur des surfaces métalliques (par ex. sur des poutrelles en acier ou des moteurs).Le mécanisme de basculement permet une orientation flexible pour un éclairage optimal de la zone de travail.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Description technique

Zone ATEX	aucune
Température de couleur	6000 - 7500 K

Hauteur totale	176 mm
Poids	42 g
Référence fabricant	W2 Work
Type de pile	Micro, AAA
Longueur totale	24 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Indice de protection IP	IP 54
Flux lumineux	40 - 160 lm
Nombre de piles incluses	2
Ampoule	Module de LED
Largeur totale	17 mm
Valeur CRI	70
Durée d'éclairage	10 h
Type de produit	Lampes de travail