

Garant**Mandrin expansible hydraulique BASIC étroit, type ADB, BT 40 court, Ø serrage D1: 20mm****Données de commande**

N° commande	303825 20
GTIN	4067263239734
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

- **Concentricité $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Alésage Balluffchip.**
- **Réglage axial de la longueur possible, course de réglage 10 mm.**
- **Flexible grâce à l'utilisation de douilles de réduction.**
- **Pression de lubrification jusqu'à 80 bars.**

Utilisation:

Pour le perçage, l'alésage et le fraisage de finition.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308806, douilles de réduction 302135 – 302187.

Description technique

Ø D ₂	42 mm
Longueur de col cote A	90 mm
Ø ext. D	44,5 mm
Ø serrage D ₁	20 mm
Support	BT 40 court
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	ISO 7388-2

Norme de porte-outils	DIN 6359
Forme	ADB
Arrosage interne	Oui, à 80 bars max.
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Exécution	BT-DC